



Unterlagsfolien-Set 5-teilig 100×500 mm, rostfrei, Dicke: 0,1 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478755 0,1
GTIN	2050001057570
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Foliendicke ist unverwischbar markiert. Aufbewahrt in stabilen Vorratsdosen.

Rostfrei – rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,02 und 0,05mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Lieferumfang:

1 Pack mit 5 Blatt.

Technische Beschreibung

Dicke	0,1 mm
Werkstoff	rost- und säurebeständiger Edelstahl
Fehlergrenze	±4 µm
Folienbreite	100 mm

Folienlänge	500 mm
Produktnameattribut	rostfrei
Material	Edelstahl, INOX
Anzahl Folien	5
Produktart	Unterlagsfolie