



Kraftspannfutter schlank, SK 40, Ø D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300788 12
GTIN	4045197871725
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
- Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.

Spannkraft bis 150 Nm bei Ø 12, 300 Nm bei Ø 16 und 400 Nm bei Ø 20. Wuchtgüte G2,5 bei 15000 min⁻¹.

Vorteil:

- Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise.
- Lange Werkzeugstandzeiten.
- Schwingungshemmende Eigenschaften.
- Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309581 – 309582.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Spann-Ø D ₁	12 mm
Spannzangenaußen-Ø D	30 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
passender Anzugsschlüssel Nr. 309747	S10
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/300788-12>