



## Folienband 150×2500 mm, unlegierter Stahl, Dicke: 0,2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	478700 0,2
GTIN	4045197207838
Artikelklasse	42H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

**C-Stahl** – Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), kaltgewalzt, blanke Oberfläche.

#### Verwendung:

**Einrichten** von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

### Technische Beschreibung

Dicke	0,2 mm
Werkstoff	C-Stahl
Fehlergrenze	±6 µm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	unlegierter Stahl

Produktart

Folienband