



Folienband 150×2500 mm, nichtrostender Stahl, Dicke: 0,25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478720 0,25
GTIN	4045197207944
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

Rostfrei – rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Technische Beschreibung

Dicke	0,25 mm
Werkstoff	rost- und säurebeständiger Edelstahl
Fehlergrenze	±7 µm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	nichtrostender Stahl

Produktart

Folienband