

**Folienband 150×2500 mm, unlegierter Stahl, Dicke: 0,25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478700 0,25
GTIN	4045197207845
Artikelklasse	42H

Beschreibung**Ausführung:**

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), kaltgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Technische Beschreibung

Dicke	0,25 mm
Werkstoff	C-Stahl
Fehlergrenze	±7 µm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	unlegierter Stahl

Produktart

Folienband