

## Rohrgewinde Ausschuss-Lehrring, Gewinde: G1/2Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.  
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	20,96 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewinde	G1/2
Toleranzklasse	A
Kalibrierung	L12
Toleranzfeld	A

Lehrenart	Ausschusslehre
Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

### Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100