

3M Scotch-Brite™

**Schleifvlies-Hand-Pads Rolle mit 60 Stück Durable Flex, 100×200 mm,
Vliesstruktur: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	556148 280
GTIN	8410001134376
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Flexibles Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressiveres Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**. Die **enorme Flexibilität** erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Lieferumfang:

Rolle mit 60 Stück perforierten Hand-Pads zum Abreißen.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittelfein
Körnungsvergleich	280 - 360
Vliesstruktur	280
Farbe	rot
3M-Bezeichnung	DF
Ausführung	A Very Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	100 mm
Länge	200 mm
Produktnameattribut	100×200 mm
Produktart	Schleifvlies-Pad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		

Lacke	geeignet
Uni	geeignet
nass maximal	bedingt geeignet
trocken	geeignet

Zubehör

Mandrel	556030
Handblock	556020