

3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Rolle Durable Flex, 100 mm × 10 m, Vliesstruktur: 280**Bestelldaten**

Bestellnummer	556085 280
GTIN	4046719858262
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Flexibles Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressiveres Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**. Die **enorme Flexibilität** erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittelfein
Körnungsvergleich	280 - 360
Farbe	rot
Vliesstruktur	280
Ausführung	A Very Fine
3M-Bezeichnung	DF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	100 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnamensattribut	100 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		

nass maximal	bedingt geeignet
trocken	geeignet

Zubehör

Handblock	556020
Mandrel	556030