

Rohrgewinde Ausschuss-Lehrring, Gewinde: G1Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486250 G1
GTIN	2050001036346
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	11
Gewinde-Ø	33,25 mm
Gewinde	G1
Toleranzklasse	A
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Ausschusslehre

Toleranzfeld	A
Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100