

Feingewinde Ausschuss-Lehrring 6g, M × Steigung: 24X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	486210 24X1,5
GTIN	2050001036209
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde	M24
Gewindesteigung	1,5 mm
Toleranzklasse	6g
Kalibrierung	L12

Toleranzfeld	g
Lehrenart	Ausschusslehre
Gewindeart	MF
Norm	DIN 13
Qualität	6
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60