

Rohrgewinde Ausschuss-Lehrring, Gewinde: G1.1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486250 G1.1/4
GTIN	2050001036353
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	41,91 mm
Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	11
Gewinde	G1.1/4
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Ausschusslehre

Toleranzfeld	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler \varnothing 60 mm	028600 60