



Digitaler 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 20-40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes **CAPA μ -Messsystem**. Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschraube Nr. 428830, Verlängerung Nr. 428802 und Einstellringe.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	20 - 40 mm
-------------	------------

Einstellring-Ø	25 / 35 mm
Anzahl Messköpfe	4
Anzahl Einstellringe	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 33 mm	484030 33
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 35-40 mm	428830 35-40
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 37 mm	484030 37
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 20-25 mm	428830 20-25

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27