



Digitaler 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 40-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes **CAPA μ -Messsystem**. Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschraube Nr. 428830, Verlängerung Nr. 428802 und Einstellringe.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	3
----------------------	---

Einstellring-Ø	50 / 70 / 90 mm
Messbereich	40 - 100 mm
Anzahl Messköpfe	6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
	428830 90-100

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich
90-100 mm

Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 4/150

428802 4/150

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 85 mm

484030 85

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich
40-50 mm

428830 40-50

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm

484030 95

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032