


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 060202 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen