

Rohrgewinde Ausschuss-Lehrring, Gewinde: G1.1/2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	47,8 mm
Gänge pro Zoll	11
Toleranzklasse	A
Gewinde	G1.1/2
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Ausschusslehre

Toleranzfeld	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60