

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen