

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen