

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 120408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen