

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen