

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 09T304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen