

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1



Bestelldaten

Bestellnummer	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 09T308 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen