


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7035-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen