

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250160 HB7035-1
GTIN	4045197873897
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120412 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen