

HOLEX**Schleifvlies-Rolle, 100 mm × 10 m, Vliesstruktur: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	556110 280
GTIN	4045197527509
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Vorteil:

- Passt sich der Werkstückform an.
- Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
- Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
- Trocken und nass einsetzbar.
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Technische Beschreibung

Vliesstruktur	280
Farbe	rot

Feinheitsgrad	mittelfein
Körnungsvergleich	280 - 360
Ausführung	A Very Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	100 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnamensattribut	100 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Mandrel	556030
Handblock	556020