

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 190624 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	2,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P

Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen