

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190616, für Grobzerspanung, Sorte: HB7035-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 190616 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SR

Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 10 mm

Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	2 - 10 mm
Sorte	HB7035-1

Spanbrecher	SR
Eckenradius	1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen