

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DC.T 070204 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen