

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 11T302 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen