

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen