

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen