

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Eckenradius	0,8 mm

Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen