

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen