

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen