

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150608 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Sorte	HB7035-1
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Spanbrecher	SG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen