

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251032 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874313 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

KNUX 160405L HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Sorte | HB7035-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 100 - 320 m/min |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Eckenradius | 0,5 mm |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Vorschub f | 0,2 - 0,5 mm/U |
| Hauptanwendung | P |
| Spanbrecher | SM |
| Spanleitstufe | 2,2 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | KNUX 160405L |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |