

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1003, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

RC.X 1003 HB7035-1 Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1003
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen