

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Spanbrecher	SG
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe a_p	1,5 - 9 mm
Schlicht/Schrubb-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen