


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 150608 HB7035-1 Eckenradius: 0,8 mm  
 Sorte: HB7035-1  
 Spanbrecher: SM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 6 mm

Spanbrecher	SM
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen