

Rohrgewinde Ausschuss-Lehrring, Gewinde: G2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486250 G2
GTIN	2050001039002
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	A
Gewinde-Ø	59,61 mm
Gänge pro Zoll	11
Gewinde	G2
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Ausschusslehre

Toleranzfeld	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60