

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110204 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min

Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen