

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen