

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TC.T 16T304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
 Spanbrecher: SM  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen