

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen