

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen