

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160402 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
Spanbrecher: SS  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen