

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 110304 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen