

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 160402 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen