

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	261374 HB7035-1
GTIN	4045197874917
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
 Spanbrecher: SS
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS

Sorte	HB7035-1
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen