

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HB7035-1
GTIN	4045197874924
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen