

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7035-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen